


Konfektionerbar hunstik

SDOAH042VASFKPG



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Max strømbelastning total [A]	4; (...40 °C)

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 67; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	26,4
Dimensioner [mm]	38 x 20 x 36
Materiale	PBT; PA transparent
Indstøbt-emne materiale	PBT / PA, transparent
Materiale - omløber	Rustfrit stål

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Konfektionerbar hunstik


SDOAH042VASFKPG

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 4...6 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PBT / PA, transparent; Låsning: Rustfrit stål; Kontakter: guldbelagt;
tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Tilslutning

