




Ethernet forbindelseskabel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



Applikation	
Udførelse	Ethernet kabel, D-kodet
Applikation	Krydset patchkabel; Patchkabel
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67; IP 42; (M12 stik / RJ45 stik)
Mekaniske data	
Vægt [g]	163,5
Materiale	PUR / PC
Indstøbt-emne materiale	PUR / PC
Materiale - omløber	zinkstøbegods, forniklet
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik M12	

Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm






Ethernet forbindelseskabel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC, grøn, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hanstik RJ45

Stik: 1 x RJ45, lige; Støbt hus: PC

