


Adapter hunstik

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 O-ring



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 125 AC/DC
---------------	-----	-------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 68
-----------------	-------

Mekaniske data

Vægt	[g]	25,1
------	-----	------

Monterings gevind	M16
-------------------	-----

Materiale	zinkstøbegods forniklet
-----------	-------------------------

Indstøbt-emne materiale	zinkstøbegods, forniklet
-------------------------	--------------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E11917



Adapter hunstik


EDOGH050MSS00,7E05(M16)

Elektrisk tilslutning


Kabel: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: zinkstøbegods, forniklet



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN/YE =	grøn/gul
WH =	hvid