


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080MSS0002H08

for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede.
venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
---------------	-----	-------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	135,9
Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E11950



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080MSS0002H08

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, sort, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Farvekode iht. DIN
EN 60947-5-2

Ledningsfarver :

BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
PK =	rosa
OG =	orange
VT =	violet
WH =	hvid