


Forbindelseskabel med ventilstik

AVDAA031PLS0010H03



Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse		ja; (VDR)
Max strømbelastning total	[A]	5
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	491,5
Dimensioner	[mm]	28,5 x 29,5 x 47
Materiale		PP; FKM
Indstøbt-emne materiale		PP / FPM
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	



Forbindelseskabel med ventilstik


AVDAA031PLS0010H03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: PP / FPM



Tilslutning



BN = brun
BU = blå
GN/YE = grøn/gul

Ledningsfarver :