


Forbindelseskabel med ventilstik

AVDAB031PLS0010H03



Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse	ja; (VDR)	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse	IP 67	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	490
Dimensioner	[mm]	28,5 x 24 x 49
Materiale	PP; FKM	
Indstøbt-emne materiale	PP / FPM	
Materiale - omløber	Messing, forniklet	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	



Forbindelseskabel med ventilstik

AVDAB031PLS0010H03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type B DIN, vinklet; Støbt hus: PP / FPM; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



BN = Ledningsfarver :
BU = brun
GN/YE = blå
 grøn/gul