




## Forbindelseskabel

VSTGH050MSS0002I03VDAB031--S

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Applikation

Special funktion

Halogenfri

## Elektriske Data

Driftspænding

[V]

&lt; 24 AC/DC

## Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

## Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

## Tilbehør

Leverings omfang

skrue

felt til markering

## Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.




## Forbindelseskabel

VSTGH050MSS0002I03VDAB031--S

### Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



### Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri; parsnoet; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type B DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

