


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAK120MSS0014B12

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V] 10...30 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklasse IP 65

Mekaniske data

Dimensioner [mm] 51 x 26 x 58

Materiale Messing forniklet

Indstøbt-emne materiale Messing, forniklet

Materiale - omløber Messing, forniklet

Bemærkning


Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 14 m, PUR, sort, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M23, vinklet; Støbt hus: Messing, forniklet; Låsning: Messing, forniklet



E11016



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAK120MSS0014B12

Tilslutning