
E11022

Splitterboks

ZDO8H05HMSS0010H19

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	12
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-15...80
Kapslingsklasse		IP 67

E11022

Splitterboks

ZDO8H05HMSS0010H19


Mekaniske data		
Materiale	TPU	
Indstøbt-emne materiale	TPU	
Antal porte på splitterboks	8	
Stiktype	M12	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	16 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 8 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm




E11022

Splitterboks

ZDO8H05HMSS0010H19

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul

E11022

Splitterboks

ZDO8H05HMSS0010H19