


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAA040VAS0010E04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 250 AC
-------------------	----------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	27 x 15 x 39
Materiale	PVC
Indstøbt-emne materiale	PVC
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E11026



Forbindelseskabel med hunstik


ADOAA040VAS0010E04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 1/2", vinklet; kodning: C; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid