


Montageadapter for kapacitive sensorer

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O-ring 44 x 2 mm

Applikation

Medietemperatur	[°C]	-25...100
Mediets temperatur kort tid	[°C]	-25...110
Trykbestandig	[bar]	8

Mekaniske data

Vægt	[g]	79,2
Dimensioner	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
Gevind betegnelse		G 1 1/4
Materiale		Adapter: POM; pakning: EPDM
Sensor tilslutning		gevind tilslutning M30 x 1,5 Indvendigt gevind
Procestilslutning		gevind tilslutning G 1 1/4 udvendig gevind

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------