


**Applikation**

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...100

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt

[g]

43,7

Dimensioner

[mm]

59 x 29 x 38,5

Materiale

PBT

Indstøbt-emne materiale

PBT

Materiale - omløber

PA

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Konfektionerbar hunstik

SDOAL070PLSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...2,5 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x Rd24, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PBT; Låsning: PA; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

