


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030ZDS0005E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11495

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse		IP 68
-----------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	10 x 10 x 33
-------------	------	--------------

Materiale		PUR
-----------	--	-----

Indstøbt-emne materiale		PUR
-------------------------	--	-----

Materiale - omløber		zinkstøbegods
---------------------	--	---------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E11044



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030ZDS0005E03

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods



Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :
BN =	sort
BU =	brun
	blå