
E11050

Forbindelseskabel med ventilstik

AVDAA031--S0002A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding [V]		< 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse		ja; (VDR)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		skrue
		felt til markering
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E11050

Forbindelseskabel med ventilstik

AVDAA031--S0002A03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: PUR



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN/YE =	grøn/gul