
E11051

Forbindelseskabel med ventilstik

AVDAC031--S0002A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data			
Driftspænding	[V]	< 24 AC/DC	
Overspændingsbeskyttelse		ja; (VDR)	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90	
Kapslingsklasse		IP 67	
Mekaniske data			
Materiale		PUR	
Indstøbt-emne materiale		PUR	
Display / Betjeningsenhed			
Display	udgangs status		1 x LED, gul
Tilbehør			
Leverings omfang		skrue	
		felt til markering	
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	

E11051

Forbindelseskabel med ventilstik


AVDAC031--S0002A03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type C DIN, vinklet; Støbt hus: PUR



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN/YE =	grøn/gul