




Forbindelseskabel med ventilstik

AVDAC031--S0005A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse	ja; (VDR)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	skrue
	felt til markering

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med ventilstik

AVDAC031--S0005A03

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type C DIN, vinklet; Støbt hus: PUR



Tilslutning



BN = Ledningsfarver :
 BU = brun
 GN/YE = blå
 grøn/gul