


Forbindelseskabel med ventilstik

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 24 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Materiale

PUR

Indstøbt-emne materiale

PUR

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Tilbehør

Leverings omfang

skrue

felt til markering

Bemærkning

Emballage-enheder


1 stk.

Forbindelseskabel med ventilstik

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

Elektrisk tilslutning - Hunstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 3 m, PUR / PVC, Halogenfri; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet

