E11057


Konfektionerbare stik

SSTAH040MSSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11505

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	20 x 40 x 36
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E11057

Konfektionerbare stik

SSTAH040MSSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler:

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning

