


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAG030--S0002A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E10197

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 60 AC / < 75 DC
---------------	-----	-------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse		IP 65
-----------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	26 x 8 x 16
-------------	------	-------------

Materiale		TPU
-----------	--	-----

Indstøbt-emne materiale		TPU
-------------------------	--	-----

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAG030--S0002A03


Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: snap-on tilslutning

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: snap-on tilslutning



Tilslutning



BN = Ledningsfarver :
BK = brun
BU = sort
 blå