


Forbindelseskabel

VDOAH043MSS01,5H04STAH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display

udgangs status

2 x LED, gul

Drift

1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 1,5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik






Forbindelseskabel

VDOAH043MSS01,5H04STAH040MSS


Elektrisk tilslutning

Tilslutning



BK = Ledningsfarver :
 BN = sort
 BU = brun
 WH = blå
 hvid

Elektrisk tilslutning - Hunstik



Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet