




Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion	Halogenfri
------------------	------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Materiale	TPU
-----------	-----

Indstøbt-emne materiale	TPU
-------------------------	-----

Materiale - omløber	Messing, forniklet
---------------------	--------------------

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	2 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik






Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS


Elektrisk tilslutning

Tilslutning



BK = Ledningsfarver :
 BN = sort
 BU = brun
 WH = blå
 hvid

Elektrisk tilslutning - Hunstik



Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet