


Y-Forbindelseskabel

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

17 x 20,2 x 46,7

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Antal porte på splitterboks

2

Display / Betjeningsenhed

Display

udgangs status

1 x LED, rød

Drift

1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Y-Forbindelseskabel

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Elektrisk tilslutning


Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

