

## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS0020H04

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC087

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



## Applikation

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter |
| Siliconefri      | ja                                             |

## Elektriske Data

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Driftspænding [V]             | < 250 AC / < 300 DC |
| Max strømbelastning total [A] | 4                   |

## Omgivende forhold

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -40...90             |
| Kapslingsklasse           | IP 67; IP 68; IP 69K |

## Godkendelser / Tests

|                                 |                  |                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrationsbestandig             | EN 60068-2-6 Fc  | 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C<br>50 sweep cyklusser pr minut; 1 oktav pr. minut i 3 akser |
| Chokbestandig                   | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms halv-sinus; 6 shocks i alle tre koordinatakse retninger / -40 °C / 85 °C             |
| Kontinuerlig shock-bestandighed | EN 60068-2-29 Eb | 40 g 6 ms; 4000 shocks hver i hver retning (X-Y-Z retning) / -20 °C / 50 °C                      |
| Hurtige temperatur ændringer    | EN 60068-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s<br>50 cyklusser                                    |
| Salt spray test                 | EN 60068-2-52 Kb | Sværhedsgrad 5 (4 testcyklus)                                                                    |



## Forbindelseskabel med hunstik


ADOAH040MSS0020H04

| Mekaniske data          |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Dimensioner [mm]        | 27 x 15 x 39       |
| Materiale               | TPU                |
| Indstøbt-emne materiale | TPU                |
| Materiale - omløber     | Messing, forniklet |

| Bemærkning        |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |

| Elektrisk tilslutning                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| Kabel: 20 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> |  |

| Elektrisk tilslutning - Hunstik                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |  |



### Tilslutning

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BK = | sort             |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| WH = | hvid             |