


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS0025H04

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC088

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Max strømbelastning total

[A]

4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...90

Kapslingsklasse

IP 67; IP 68; IP 69K

Godkendelser / Tests

Vibrationsbestandig

EN 60068-2-6 Fc

20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C

50 sweep cyklusser pr minut; 1 oktav pr. minut i 3 akser

Chokbestandig

EN 60068-2-27 Ea

100 g 11 ms halv-sinus; 6 shocks i alle tre koordinatakse retninger / -40 °C / 85 °C

Kontinuerlig shock-bestandighed

EN 60068-2-29 Eb

40 g 6 ms; 4000 shocks hver i hver retning (X-Y-Z retning) / -20 °C / 50 °C

Hurtige temperatur ændringer

EN 60068-2-14 Na

TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s
50 cyklusser

Salt spray test

EN 60068-2-52 Kb

Sværhedsgrad 5 (4 testcyklus)



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS0025H04


Mekaniske data	
Dimensioner [mm]	27 x 15 x 39
Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning	
Kabel: 25 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm ²	

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid