


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGB050MSS0002E05



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 300 AC/DC
Max strømbelastning total	[A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-5...80
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	137,7
Dimensioner	[mm]	26 x 26 x 49,9
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		zinkstøbegods

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E11076



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGB050MSS0002E05

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC, sort; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 7/8", lige; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods



Tilslutning

1	BK
2	BU
3	GN/YE
4	BN
5	WH

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN/YE =	grøn/gul
WH =	hvid