E11089

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF030VAS0005E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse		III
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	17 x 10 x 26
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4305 / 303)
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)



E11089

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF030VAS0005E03

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BK =	sort
BU =	blå