


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF030VAS0010E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse	III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	17 x 10 x 26
Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4305 / 303)

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)



E11090



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF030VAS0010E03

Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :	brun
BK =		sort
BU =		blå