


Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display

udgangs status

2 x LED, gul

Drift

1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Tilslutning



Ledningsfarver :

BK = sort
 BN = brun
 BU = blå
 WH = hvid

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

