


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030VAS0010E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse	III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67; (hvis påskruet)

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	10 x 10 x 31
Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4305 / 303)

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)



E11096



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030VAS0010E03

Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :	brun
BK =		sort
BU =		blå