


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF030MSS0005X03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11239

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse		III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Materiale	PBT; PA
Indstøbt-emne materiale	PBT / PA
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF030MSS0005X03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PBT / PA; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :
BK =	brun
BU =	sort
	blå