


Konfektionerbar hunstik

SDOGH040PLSFKSK



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Max strømbelastning total	[A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	13,5
Dimensioner	[mm]	18 x 18 x 52
Materiale		PA 6.6
Indstøbt-emne materiale		PA 6.6
Materiale - omløber		PA 6.6

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

skæreklemme teknik: 0,34...0,75 mm²; Inderleder isolering: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Ledningskappe: Ø 4...7,5 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6; Låsning: PA 6.6



E11145

Konfektionerbar hunstik

SDOGH040PLSFKSK



Tilslutning

