


Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0007H04STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet / Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display

udgangs status

2 x LED, gul

Drift

1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



E11149




Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0007H04STGH040MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 7 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning




Ledningsfarver :

BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Artiklen er udgået - arkiv informationer