



Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA041--S01,5H03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding [V] < 24 AC/DC

Overspændingsbeskyttelse ja; (VDR)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Dimensioner [mm] 15 x 15 x 46,5

Materiale TPU

Indstøbt-emne materiale TPU

Materiale - omløber Messing, forniklet

Tilbehør

Leverings omfang skrue

felt til markering

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.



Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA041--S01,5H03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 1,5 m, PUR, Halogenfri; 3 x 0,5 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

