




Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11432

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!




Applikation		
Special funktion		Halogenfri
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		< 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse		ja; (VDR)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		skrue
		felt til markering
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, sort; 3 x 0,5 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type B industristandard, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

