


Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion	Halogenfri
------------------	------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse	ja; (VDR)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	skrue
	felt til markering

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------




Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort; 3 x 0,5 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type B industristandard, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

