


E11187



Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS




Applikation	
Applikation	Strømmåling
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	< 24 AC/DC
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-40...90
Kapslingsklasse	IP 67; IP 69K
Mekaniske data	
Vægt [g]	99,4
Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Tilbehør	
Leverings omfang	skruer felt til markering
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

**Elektrisk tilslutning**Kabel: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm²**Tilslutning****Elektrisk tilslutning - Hunstik**

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

