


Indbygningsstik

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-ring



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 45 AC / < 70 DC
---------------	-----	-------------------

Kapslingsklasse	III
-----------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Vægt	[g]	11,6
------	-----	------

Materiale	Messing forniklet
-----------	-------------------

Indstøbt-emne materiale	Messing, forniklet
-------------------------	--------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E11190



Indbygningsstik


ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = Ledningsfarver :
BN = sort
BU = brun
WH = blå
 hvid