


Adapter hunstik

EDOGH080MSS00,5E08

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11601

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 O-ring

Elektriske Data

Driftspænding	[M]	< 30 AC / < 36 DC
---------------	-----	-------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Monterings gevind	PG 9
-------------------	------

Materiale	Messing forniklet
-----------	-------------------

Indstøbt-emne materiale	Messing, forniklet
-------------------------	--------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Adapter hunstik

EDOGH080MSS00,5E08

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet



Tilslutning

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul