


E11215



Splitterboks

ZD08F039MSS0010H10

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	2
Max strømbelastning total	[A]	6

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 68



Splitterboks

ZDO8F039MSS0010H10

Mekaniske data		
Vægt	[g]	1172
Dimensioner	[mm]	21 x 26 x 145
Materiale		PBT-GF20; Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale		PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antal porte på splitterboks		8
Stiktype		M8
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	8 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (96 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk tilslutning - slids		
Stik: 8 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt		
		



Splitterboks

ZDO8F039MSS0010H10

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul