


## Splitterboks

ZD08F04HMSS0005H10

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde

## Elektriske Data

|                                          |     |            |
|------------------------------------------|-----|------------|
| Driftspænding                            | [V] | 10...30 DC |
| Kapslingsklasse                          |     | III        |
| Max strømbelastning total pr. modul/slot | [A] | 2          |
| Max strømbelastning total                | [A] | 6          |


## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -20...80 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 67    |



## Splitterboks


ZDO8F04HMSS0005H10

| Mekaniske data                                                                                                           |                                     |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vægt                                                                                                                     | [g]                                 | 795,8                                                                                       |
| Dimensioner                                                                                                              | [mm]                                | 21 x 26 x 145                                                                               |
| Materiale                                                                                                                |                                     | PBT-GF20; Messing forniklet                                                                 |
| Indstøbt-emne materiale                                                                                                  |                                     | PBT-GF 20 / messing, forniklet                                                              |
| Antal porte på splitterboks                                                                                              |                                     | 8                                                                                           |
| Stiktype                                                                                                                 |                                     | M8                                                                                          |
| Egnet for kabelkæde                                                                                                      |                                     | ja                                                                                          |
| Egnet for kabelkæde                                                                                                      | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                                                                                                                          | Slæbehastighed                      | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                                                                                                          | Bøjningsantal                       | > 5 Mio.                                                                                    |
|                                                                                                                          | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |
| Display / Betjeningsenhed                                                                                                |                                     |                                                                                             |
| Display                                                                                                                  | udgangs status                      | 16 x LED, gul                                                                               |
|                                                                                                                          | Drift                               | 1 x LED, grøn                                                                               |
| Bemærkning                                                                                                               |                                     |                                                                                             |
| Emballage-enheder                                                                                                        |                                     | 1 stk.                                                                                      |
| Elektrisk tilslutning                                                                                                    |                                     |                                                                                             |
| Kabel: 5 m, PUR, sort, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (96 x Ø 0,1 mm ) |                                     |                                                                                             |
| Elektrisk tilslutning - slids                                                                                            |                                     |                                                                                             |
| Stik: 8 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt                               |                                     |                                                                                             |
|                                       |                                     |                                                                                             |

## Splitterboks

ZDO8F04HMSS0005H10

## Tilslutning



## Ledningsfarver :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | sort   |
| BN = | brun   |
| BU = | blå    |
| GN = | grøn   |
| GY = | grå    |
| PK = | rosa   |
| RD = | rød    |
| VT = | violet |
| WH = | hvid   |
| YE = | gul    |

# E11217

## Splitterboks

ZDO8F04HMSS0005H10

