




Splitterboks

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	2
Max strømbelastning total	[A]	6
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	85,8
Materiale		PBT-GF20; Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale		PBT-GF 20 / messing, forniklet

E11219



Splitterboks

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Antal porte på splitterboks	4
Stiktype	M8

Display / Betjeningsenhed


Display	udgangs status	8 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Tilslutning


Stik: 1 x M16; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Splitterboks

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 4 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

