

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF040VAS0010E04

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVT140

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Materiale	PVC
Indstøbt-emne materiale	PVC
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF040VAS0010E04

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :	sort
BN =		brun
BU =		blå
WH =		hvid