




Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF040VAS0005E04

Artiklen er udgået - arkiv informationer

erstattes af: EVT135



Applikation	
Special funktion	Silikonefri
Siliconefri	ja
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	3
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 68
Mekaniske data	
Dimensioner [mm]	10 x 10 x 31
Materiale	PVC
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L) / rustfri stål (1.4404 / 316L)
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm)	
Elektrisk tilslutning - Hunstik	
Stik: 1 x M8, lige; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm	
Stik: 1 x M8, lige; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm	

E11223




Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF040VAS0005E04



Tilslutning



Ledningsfarver :

BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid

Artiklen er udgået - arkiv informationer

erstattes af: EVT135