



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF040VAS0010E04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Silikonefri

Silikonefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Kapslingsklasse

III

Max strømbelastning total

[A]

3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

10 x 10 x 31

Materiale

PVC

Indstøbt-emne materiale

PVC

Materiale - omløber

rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF040VAS0010E04


Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid