

Forbindelseskabel

VDOAH040MSS0003E04STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet





Forbindelseskabel

VDOAH040MSS0003E04STGH040MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

