

Forbindelseskabel med ventilstik

AVDAA031--S0020A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse		ja; (VDR)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	skrue
	felt til markering

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med ventilstik

AVDAA031--S0020A03

Elektrisk tilslutning

Kabel: 20 m, PVC, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: PUR



Tilslutning



BN = brun
BU = blå
GN/YE = grøn/gul