




Forbindelseskabel med hunstik

ADOGB050PLS0005E05



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC
Max strømbelastning total	[A]	5

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...90
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	498,2
Dimensioner	[mm]	24 x 24 x 50
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		TPU

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 7/8", lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: TPU






Forbindelseskabel med hunstik

ADOGB050PLS0005E05

Tilslutning



Ledningsfarver :

BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvid