


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAA050MSS0010H04



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 300 AC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt

[g]

322,7

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

E11249



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAA050MSS0010H04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 1/2", vinklet; kodning: C; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid