


E11250



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGA050MSS0005H04



Applikation		
Special funktion		Halogenfri
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 300 AC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	315,8
Dimensioner	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E11250



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGA050MSS0005H04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 1/2", lige; kodning: C; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid