


**Applikation**

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
| Siliconefri      | ja                                 |

**Elektriske Data**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Driftspænding [V]             | < 45 AC / < 70 DC |
| Max strømbelastning total [A] | 4; (...40 °C)     |

**Omgivende forhold**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
| Kapslingsklasse           | IP 68    |

**Mekaniske data**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Vægt [g]                | 28,2                         |
| Dimensioner [mm]        | 39 x 19 x 31                 |
| Materiale               | PBT                          |
| Indstøbt-emne materiale | PBT                          |
| Materiale - omløber     | rustfri stål (1.4404 / 316L) |

**Bemærkning**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|



## Konfektionerbar hunstik

SDOAH040VASFKPG

### Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Ledningskappe: Ø 6...8 mm

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PBT; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt



### Tilslutning

